



Flydende tætning til indendørs afløb og faldstammer

Multiseal® Afløb

Multiseal® Afløb flydende tætning afhjælper vandtab i indendørs afløb og faldstammer. Multiseal Afløb kan anvendes til alle branchekendte rørmaterialer (plastic, støbejern, porcelæn, beton, bly).

Lækager i rør eller muffesamlinger kan tætnes.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
5 liter	8021050	5708923800299	251220050
10 liter	8021100	5708923800312	251220110

Multiseal® Afløb krystalliserer i forbindelse med atmosfærisk luft. Der dannes en mekanisk forsegling af lækagen. Tætning med Multiseal Afløb er permanent og modstandsdygtig overfor ældning

BEMÆRK!

Inden tætning med Multiseal Afløb anbefaler vi at rengøre meget snavsede (fedtede) rør grundigt. Ved nedgravede kloakledninger anvendes Multiseal Kloak og Multiseal HC 60 (2 komponenter). Inden brug af Multiseal Afløb skal ledningen afspærres og fyldes med vand som afprøvning. Der kan løbe meget væske ud ved fyldningen.

BRUGSANVISNING:

Afspær og rengør rørsystemet, og fyld det med vand som en prøve, for at finde ud af hvor stort vandtabet er. Tøm vandet ud. Bland herefter Multiseal Afløb med vand, og hæld det i det defekte system. Ryst beholderen med Multiseal Afløb grundigt før brug. Blandingen skal, afhængigt af lækagens størrelse og fugtigheden omkring lækagen, forblive i systemet i 1 til 2 dage. Brug Multiseal afspæringsballon og lukkepropper til afspærring.

Maksimalt vandtab:

Vandtabets størrelse må ikke overskride 70 % af volumen af røresektionen, der skal tætnes inden for 15 minutter.

VIGTIGT!

Fjern straks Multiseal Afløb fra genstande (fliser, håndvaske osv) med vand, da der ellers sker en krystallisering, der ikke kan fjernes.

Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse:

Se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:

1 liter Multiseal Afløb til max. 5 liter vand.
Underdosering mindsker effektiviteten.

Egnethed til opbevaring:

5 år fra fremstillingsdato, beskyttes mod frost.

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.
Med forbehold for tekniske ændringer.
Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk